



GRID-BRACE™ avec boîte de plafond ronde de 4 in. Boîte de plafond ronde, 2-1/8 po. Profondeur, Deux 1/2 & Quatre 1/2 & 3/4 po. KO concentriques



Par Raco

No de catalogue [931](#)

GRID-BRACE™ avec boîte de plafond ronde de 4 in. Boîte de plafond ronde, 2-1/8 po. Profondeur, Deux 1/2 & Quatre 1/2 & 3/4 po. KO concentriques.

Caractéristiques

- GRID-BRACE® robuste pour des portées de 24 pouces
- Tendeur et section de chaîne de 4 po fournis
- Étrier fourni pour l'installation d'une tige filetée
- Montez le boîtier n'importe où sur le support coulissant
- Des entretoises sont fournies pour les dalles de plafond décoratives qui sont en dessous de la profondeur de la grille métallique pour un montage encastré de la boîte.
- Vis de ventilateur de plafond #10-32 grade 5, 1 po incluses
- Instructions faciles à suivre incluses
- Support maximal de 70 lb pour le ventilateur ou le luminaire

Général

Numéro de catalogue	931
Ventilateur de plafond	Oui
Couleur	Gris
Étiré ou soudé	Dessiné
Indicateur RoHS de l'UE	Contactez le fabricant
Type d'appareil	Plafond ; Lumière
Les Knockouts	1/2 in;1/2 - 3/4 in Combinaison (TKO)
Matériau	Acier
Taille	4 dans
Plafond suspendu	Oui
Type	Boîte
CUP	050169009314

Dimensions

Ventilateur de plafond Lbs.	70 lb
Capacité cubique	22.3 cu.in
Profondeur	2.125 en
Dimensions	24.5 in x 6.75 in x 4.4 in
Fixation Lbs.	70 lb
Hauteur	4,4 pouces
Longueur	24.5 in
Terrain surélevé	Oui
Poids	3,5 lb
Largeur	6.75 in

Certifications et conformité

Liste certifiée	Répertorié UL
-----------------	---------------

Logistique

Quantité de cartons	4
Quantité de palettes	80

Documentation

[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessins de vente - 931 Customer Drawing](#)
[Fiches de vente - GRID-BRACE® Assembly](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - 931](#)
[Spécifications - 931](#)
[Vue 3D du produit - RACO_931](#)
[Vue à 360° du produit - RACO_931](#)
[Vidéo - RACO: GRID-BRACE™](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
RACO_CA-931-SPEC-FR | REV 7/2024