



Catalogue # 4040RACCN

CONNECTEURS DE CÂBLE ENFICHABLES À DOUBLE BARIL

3/8 PO. CONNECTEUR DE CÂBLE BLINDÉ, 0.470 - 0.610


CARACTÉRISTIQUES

- Une conception en une pièce robuste permet une installation rapide sans outils
- Adaptés aux alvéoles défonçables de 12,7 mm (1/2 po) dans les boîtes électriques.
- Les deux connecteurs sont conçus pour terminer les conduits MC, MCI-A, AC, AC, HCF, MCI-A HFC, MC-PCS et RWFMC.
- Teinté or à l'intérieur pour indiquer une plus grande gamme de câbles
- Construction en zinc moulé sous pression avec une bague anti courts-circuits en nylon
- Pour une utilisation dans les zones sèches

APPLICATIONS

Les nouveaux connecteurs de câble enfichables de RACO facilitent la fixation d'un câble à gaine en métal dans les boîtes ou les boîtiers. Insérez simplement un câble dans l'ouverture pour câble, puis enclenchez l'extrémité prévue du connecteur dans l'alvéole défonçable de la boîte, terminé! Aucun outil n'est nécessaire à l'assemblage. Les connecteurs enfichables conviennent parfaitement à une nouvelle installation comme à une installation existante, et peuvent être retirés et réutilisés.

CERTIFICATIONS



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LES PRODUITS

TAILLE COMMERCIALE : DEUX 3/8 PO

DIMENSIONS DU DESSIN

DIMENSION A : 2,06 PO
DIMENSION B : 0,63 PO
DIMENSION C : 0,59 PO

EMBALLAGE

TYPE D'EMBALLAGE :	CARTON
QTÉ PAR CARTON UNITAIRE :	25
PRODUIT ÉTIQUETÉ UPC-A :	805035054796
POIDS (LBS. PAR/C) :	21,77
LONGUEUR DU CARTON D'EXPÉDITION (PO.) :	9,74
LARGEUR DU CARTON D'EXPÉDITION (PO.) :	9,25
HAUTEUR DU CARTON D'EXPÉDITION (PO.) :	7,93
POIDS DU CTN (LBS.) :	21,77
CARTON UNITAIRE 12OF5 :	30805035054797



HUBBELL CANADA
870 Brock Road South Pickering, ON L1W 1Z8
1-800-465-705 www.hubbell.ca



RA_4040Spec_CANFR 11/22