

## Couvercle résistant aux intempéries 2 gangs, 55 po-1, 4-3/4 po de profondeur, gris Profondeur, Gris

Par TayMac

No de catalogue [MM7420G](#)

Couvercle étanche 2 gang, 55 po-1, 5 po de profondeur, gris.  
Profondeur, Gris.



### Caractéristiques

- La construction en polycarbonate à fort impact offre une durabilité maximale.
- Le système de montage en trou de serrure Quick-Fit permet une installation en moins d'une minute.
- Technologie du système d'adaptateur universel (U-Fast) pour des configurations de dispositifs personnalisées 55 en 1, livré préconfiguré pour les disjoncteurs de fuite à la terre
- Comprend le joint d'étanchéité et la quincaillerie de montage
- La languette verrouillable s'adapte à une manille de 1/4 po.
- Classe extra-robuste

### Général

Numéro de catalogue	MM7420G
Couleur	
La construction	Non métallique
Type de couverture	In-Use
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Matériau	Polycarbonate
Nombre de gangs	2-Gang
Type	
CUP	050169994962

### Dimensions

Profondeur réelle	5 508 en
Capacité cubique	161.968815 cu.in
Profondeur	5 en
Hauteur	5 969 en
Poids	0,856 lb
Largeur	5.427 in

### Certifications et conformité

Liste certifiée	Listé cULus
Conformité	Extra-robuste
NEC	Conforme à la loi
Nema Rating	NEMA 3R

### Logistique

Quantité de cartons	3
Quantité de palettes	378

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Catalogues - Weatherproof Boxes, Covers & Lighting D1-D50](#)  
[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)  
[Catalogues - In-Use Covers and Conduit Bodies C1-C40\\_1](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Fiches de vente - MM7420 Jumbo Device Cover](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - MM7420G](#)  
[Spécifications - MM7420G](#)  
[Vidéo - MM7420 Jumbo Device Cover](#)