


## Boîte simple, profondeur 2", Nmd90 et Ac90 (paquet de 50), 1102LHUBAR

Par TradeSelect

No de catalogue [1102LHUBAR](#)

Boîte pour appareils simple groupe, pouvant être groupée, 2 po de profondeur, 10 po cu. Profondeur, 10 po cu. po, avec vis de mise à la terre surélevée, extrémités des passe-câbles, NMD90 et AC90 (paquet de 50).



### Général

Type de support	Pas de support
Numéro de catalogue	1102LHUBAR
Couleur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gray</li> <li>• Gris</li> </ul>
Étiré ou soudé	Soudé
Extrémités du câble	4
Gangable	Oui
Matériau	Acier
Nombre de gangs	1-Gang
Oreilles en plâtre	Non
Sous marque	commerceSELECT
Type	Boîte de commutation, boîte
CUP	626463020722
Système de câblage	Câble sous gaine non métallique (NMD)/câble armé (AC) 14/2 8/3

### Dimensions

Profondeur réelle	2 en
Terrain surélevé	Oui
Poids	0.38 lb

### Chef d'orchestre

Entrée par câble	Colliers de serrage universels
------------------	--------------------------------

### Certifications et conformité

Liste certifiée	CSA
Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA

### Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	3500

### Documentation

[Dessins de vente - 1102LHUBAR](#)  
[Spécifications - 1102LHUBAR](#)  
[Vue 3D du produit - 1102LHU](#)