


Boîte pour appareils simple groupe, pouvant être groupée, 2 po de profondeur, 10 po cu. po, avec vis de mise à la terre surélevée, oreilles affleurantes, extrémités avec passe-câbles, Nmd90 et Ac90 (paquet de 50), 1102LUBAR

Par TradeSelect
No de catalogue [1102LUBAR](#)



Boîte pour appareils simple groupe, pouvant être groupée, 2 po de profondeur, 10 po cu. Profondeur, 10 po cu. po, avec vis de mise à la terre surélevée, oreilles affleurantes, extrémités avec passe-câbles, NMD90 et AC90 (paquet de 50).

Général

Type de support	Pas de support
Numéro de catalogue	1102LUBAR
Couleur	
Étiré ou soudé	Soudé
Extrémités du câble	4
Gangable	Oui
Matériau	Acier
Nombre de gangs	1-Gang
Oreilles en plâtre	Oui
Type	Boîte de commutation, boîte
CUP	626463020715
Système de câblage	Câble sous gaine non métallique (NMD)/câble armé (AC) 14/2 8/3

Dimensions

Profondeur réelle	2 en
Terrain surélevé	Oui
Poids	0,4 lb

Chef d'orchestre

Entrée par câble	Colliers de serrage universels
------------------	--------------------------------

Certifications et conformité

Liste certifiée	CSA
-----------------	-----

Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	3500

Documentation

- [Dessins de vente - 1102LU](#)
- [Spécifications - 1102LUBAR](#)
- [Vue 3D du produit - 1102LUBAR](#)