


**Boîte pour dispositifs à colombages en acier, groupable, 2 po de profondeur, 10 po cu. po, avec vis de mise à la terre surélevée, support Msbs, dimensions des montants 1-5/8 et 2-3/8 po, 1/2 po Ko (paquet de 25), 1102MSB**



Par TradeSelect  
No de catalogue [1102MSB](#)

Boîte pour dispositifs à colombages en acier, pouvant être groupée, 2 po de profondeur, 10 po cu. Profondeur, 10 Cu. po, avec vis de mise à la terre surélevée, support MSBS, colombages de 1-5/8 et 2-3/8 po, 1/2 po. Taille des montants, 1/2 po. KO (paquet de 25).

#### Général

Retrait de l'équerre	0.4375
Type de support	MSBS, pour colombages métalliques peu profonds
Numéro de catalogue	1102MSB
Couleur	
Étiré ou soudé	Soudé
Gangable	Oui
Les Knockouts	4 x 1/2 in
Obturateurs - Bas	2 x 1/2in
Obturateurs - Extrémités	2 x 1/2in
Matériau	Acier
Nombre de gangs	1-Gang
Oreilles en plâtre	Non
Type	Boîte de commutation, boîte
CUP	626463000939
Système de câblage	Conduit

#### Dimensions

Profondeur réelle	2 en
Terrain surélevé	Oui
Poids	0.46 lb

#### Certifications et conformité

Liste certifiée	CSA
-----------------	-----

#### Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	1750

#### Documentation

[Spécifications - 1102MSB](#)  
[Vue 3D du produit - 1102MSB](#)