


Boîte pour dispositifs à colombages en acier, groupable, 2 po de profondeur, 10 po cu. po, avec vis de mise à la terre surélevée, support Msbs, dimensions des montants 1-5/8 et 2-3/8 po, extrémités des passe-câbles, Nmd90 et Ac90 (paquet de 25), 1102MSBU



Par TradeSelect
No de catalogue [1102MSBU](#)

Boîte pour dispositifs à colombages en acier, pouvant être groupée, 2 po de profondeur, 10 po cu. Profondeur, 10 Cu. po, avec vis de mise à la terre surélevée, support MSBS, colombages de 1-5/8 et 2-3/8 po, extrémités pour le passage des câbles, NMD90 et AC90 (paquet de 25). Taille des montants, extrémités des sorties de câbles, NMD90 et AC90 (paquet de 25).

Général

Retrait de l'équerre	0.4375
Type de support	MSBS, pour colombages métalliques peu profonds
Numéro de catalogue	1102MSBU
Couleur	
Étiré ou soudé	Soudé
Extrémités du câble	4
Gangable	Oui
Matériau	Acier
Nombre de gangs	1-Gang
Oreilles en plâtre	Non
Type	Boîte de commutation, boîte
CUP	626463020746
Système de câblage	Câble sous gaine non métallique (NMD)/câble armé (AC) 14/2 8/3

Dimensions

Profondeur réelle	2 en
Terrain surélevé	Oui
Poids	0.51 lb

Chef d'orchestre

Entrée par câble	Colliers de serrage universels
------------------	--------------------------------

Certifications et conformité

Liste certifiée	CSA
-----------------	-----

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	1750

Documentation

[Dessins de vente - 1102MSBU](#)
[Spécifications - 1102MSBU](#)
[Vue 3D du produit - 1102MSBU](#)

