


Boîte simple, 2 1/2" de profondeur, Nmd90 et Ac90 (50-Pack), 1104LHU

Par TradeSelect
No de catalogue [1104LHU](#)

Boîte pour appareils simple groupe, juxtaposable, 2-1/2 po de profondeur, 12,5 po cu. Profondeur, 12,5 po cu. po, avec vis de mise à la terre surélevée, extrémités des passe-câbles, NMD90 et AC90 (paquet de 50).



Général

Type de support	Pas de support
Numéro de catalogue	1104LHU
Couleur	<ul style="list-style-type: none"> • Gray • Gris
Étiré ou soudé	Soudé
Extrémités du câble	4
Gangable	Oui
Matériau	Acier
Nombre de gangs	1-Gang
Oreilles en plâtre	Non
Sous marque	commerceSELECT
Type	Boîte de commutation, boîte
CUP	626463003107
Système de câblage	Câble sous gaine non métallique (NMD)/câble armé (AC) 14/2 8/3

Dimensions

Profondeur réelle	2 en
Terrain surélevé	Oui
Poids	0,46 lb

Chef d'orchestre

Entrée par câble	Colliers de serrage universels
------------------	--------------------------------

Certifications et conformité

Liste certifiée	CSA
Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA

Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	2800

Documentation

[Dessins de vente - 1104LHU](#)
[Spécifications - 1104LHU](#)
[Vue 3D du produit - 1104LHU](#)