


Boîte pour dispositif de reprise, profondeur 2.5 in.ches, Nmd90 et Bx90, 1104LRWUBAR

Par TradeSelect
No de catalogue [1104LRWUBAR](#)

Boîte pour appareils simple groupe, juxtaposable, 2-1/2 po de profondeur, 12,5 po cu. Profondeur, 12,5 po cu. po, avec vis de mise à la terre surélevée, support de réusinage, oreilles affleurantes, extrémités de passe-câbles, NMD90 et AC90 (paquet de 40).



Caractéristiques

Boîte pour dispositifs de reprise, profondeur 2,5 pouces, NMD90 et BX90

Général

Retrait de l'équerre	0.4375
Type de support	RW - Support de reprise
Numéro de catalogue	1104LRWUBAR
Couleur	
Étiré ou soudé	Soudé
Extrémités du câble	4
Gangable	Oui
Matériau	Acier
Nombre de gangs	1-Gang
Oreilles en plâtre	Oui
Sous marque	commerceSELECT
Type	Boîte de commutation, boîte
CUP	626463020791
Système de câblage	Câble sous gaine non métallique (NMD)/câble armé (AC) 14/2 8/3

Dimensions

Profondeur réelle	2 en
Terrain surélevé	Oui
Poids	0.56 lb

Chef d'orchestre

Entrée par câble	Colliers de serrage universels
------------------	--------------------------------

Certifications et conformité

Liste certifiée	CSA
Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA

Logistique

Quantité de cartons	40
Quantité de palettes	1680

Documentation

[Dessins de vente - 1104LRWU](#)
[Spécifications - 1104LRWUBAR](#)
[Vue 3D du produit - 1104LRWU](#)