


Boîte pour appareils simple groupe, pouvant être groupée, 2-1/2 po de profondeur, 12,5 po cu, avec vis de mise à la terre surélevée, oreilles affleurantes, extrémités passe-câbles, Nmd90 et Ac90. po, avec vis de mise à la terre surélevée, oreilles affleurantes, extrémités avec passe-câbles, Nmd90 et Ac90 (paquet de 50), 1104LUBAR

Par TradeSelect
No de catalogue [1104LUBAR](#)

Boîte pour appareils simple groupe, juxtaposable, 2-1/2 po de profondeur, 12,5 po cu. Profondeur, 12,5 po cu. po, avec vis de mise à la terre surélevée, oreilles affleurantes, extrémités pour le passage des câbles, NMD90 et AC90 (paquet de 50).



Général

Type de support	Pas de support
Numéro de catalogue	1104LUBAR
Couleur	
Étiré ou soudé	Soudé
Extrémités du câble	4
Gangable	Oui
Matériau	Acier
Nombre de gangs	1-Gang
Oreilles en plâtre	Oui
Type	Boîte de commutation, boîte
CUP	626463020616
Système de câblage	Câble sous gaine non métallique (NMD)/câble armé (AC) 14/2 8/3

Dimensions

Profondeur réelle	2 en
Terrain surélevé	Oui
Poids	0,474 lb

Chef d'orchestre

Entrée par câble	Colliers de serrage universels
------------------	--------------------------------

Certifications et conformité

Liste certifiée	CSA
-----------------	-----

Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	2800

Documentation

[Spécifications - 1104LUBAR](#)
[Vue 3D du produit - 1104LU](#)