


**Boîtier pour appareil simple,
juxtaposable, 2-1/2 po de
profondeur, 12,5 po cu. po, avec vis
de mise à la terre surélevée, bras
pivotant, oreilles affleurantes,
extrémités avec passe-câbles,
Nmd90 et Ac90 (paquet de 50),
1104LUDBAR**



Par TradeSelect

No de catalogue [1104LUDBAR](#)

Boîte pour appareils simple groupe, juxtaposable, 2-1/2 po de profondeur, 12,5 po cu. po. Profondeur, 12,5 po cu. po, avec vis de mise à la terre surélevée, support de montage à bras pivotant, oreilles affleurantes, extrémités de passage de câbles, NMD90 et AC90 (paquet de 50).

Général

Retrait de l'équerre	0.4375
Type de support	D, Bras pivotants
Numéro de catalogue	1104LUDBAR
Couleur	
Étiré ou soudé	Soudé
Extrémités du câble	4
Gangable	Oui
Matériau	Acier
Nombre de gangs	1-Gang
Oreilles en plâtre	Non
Type	Boîte de commutation, boîte
CUP	626463040379
Système de câblage	Câble sous gaine non métallique (NMD)/câble armé (AC) 14/2 8/3

Dimensions

Profondeur réelle	2 en
Terrain surélevé	Oui
Poids	0.54 lb

Chef d'orchestre

Entrée par câble	Colliers de serrage universels
------------------	--------------------------------

Certifications et conformité

Liste certifiée	CSA
-----------------	-----

Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	1800

Documentation

[Dessins de vente - 1104LUDBAR](#)

[Spécifications - 1104LUDBAR](#)

[Vue 3D du produit - 1104LUDBAR](#)

