


Boîte pour dispositifs sur poteaux en acier, groupable, 2-1/2 po de profondeur, 12,5 po cu. po, avec vis de mise à la terre surélevée, support de montant métallique Msb, taille de montant de 2-3/8 et 3-5/8 po, extrémités avec crochets pour câbles, (paquet de 25), 1104MSBU



Par TradeSelect
No de catalogue 1104MSBU

Boîte pour dispositifs à colombages en acier, divisible, 2-1/2 po de profondeur, 12,5 po cu. de profondeur, 12,5 po cu. po, avec vis de mise à la terre surélevée, support de colompage en métal MSB, colombages de 2-3/8 et 3-5/8 po, extrémités de passe-câbles, NMD90 et AC90 (paquet de 25). Taille des montants, extrémités des sorties de câbles, NMD90 et AC90 (paquet de 25).

Général

Retrait de l'équerre	0.4375
Type de support	MSB, pour les goujons d'acier
Numéro de catalogue	1104MSBU
Couleur	
Étiré ou soudé	Soudé
Extrémités du câble	4
Gangable	Oui
Matériau	Acier
Nombre de gangs	1-Gang
Oreilles en plâtre	Non
Type	Boîte de commutation, boîte
CUP	626463043486
Système de câblage	Câble sous gaine non métallique (NMD)/câble armé (AC) 14/2 8/3

Dimensions

Profondeur réelle	2 en
Terrain surélevé	Oui
Poids	0,6 lb

Chef d'orchestre

Entrée par câble	Colliers de serrage universels
------------------	--------------------------------

Certifications et conformité

Liste certifiée	CSA
-----------------	-----

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	1050

Documentation

[Dessins de vente - 1104MSBU](#)
[Spécifications - 1104MSBU](#)
[Vue 3D du produit - 1104MSBU](#)