


Boîte pour dispositifs à colombages en acier, boîte 347 V, groupable, 2-1/2 po de profondeur, 15,7 po cu. po, avec support pour montants métalliques Msb, dimensions des montants 2-3/8 et 3-5/8 po, vis de mise à la terre surélevée, 1/2 po Ko (paquet de 25), 1204MSBHV



Par TradeSelect
No de catalogue [1204MSBHV](#)

Boîte pour dispositifs à colombages en acier, boîte 347 V, groupable, 2-1/2 po de profondeur, 15,7 po cu. Profondeur, 15.7 Cu. po, avec support de colombage en métal MSB, dimensions des colombages 2-3/8 et 3-5/8 po, vis de mise à la terre surélevée, 1/2 po. Vis de mise à la terre surélevée, 1/2 po. KO (paquet de 25).

Général

Retrait de l'équerre	0.4375
Type de support	MSB, pour les goujons d'acier
Numéro de catalogue	1204MSBHV
Couleur	
Étiré ou soudé	Soudé
Gangable	Oui
Les Knockouts	2 x 1/2 in
Obturateurs - Extrémités	2 x 1/2in
Matériau	Acier
Nombre de gangs	1-Gang
Oreilles en plâtre	Non
Sous marque	commerceSELECT
Type	Boîte
CUP	626463001349
Système de câblage	Conduit

Dimensions

Profondeur réelle	2.5 in
Terrain surélevé	Oui
Poids	0.7 lb

Certifications et conformité

Liste certifiée	CSA
Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	1050

Documentation

[Dessins de vente - 1204MSBHV](#)
[Spécifications - 1204MSBHV](#)
[Vue 3D du produit - 1204MSBHV](#)