


Boîte pour dispositifs à colombages en acier, pouvant être groupée, 3 po de profondeur, 18 po cu. Profondeur, 18 Cu. po, avec support de montant métallique Msb, tailles de montant 2-3/8 et 3-5/8 po, 1/2 po Ko, vis de mise à la terre surélevée, (paquet de 20), 3004MSB1



Par TradeSelect
No de catalogue [3004MSB1](#)

Boîte pour dispositifs à colombages en acier, pouvant être groupée, 3 po de profondeur, 18 po cu. Profondeur, 18 Cu. po, avec support de colombage métallique MSB, dimensions de colombage de 2-3/8 et 3-5/8 po, 1/2 po. Taille des montants, 1/2 po KO, vis de mise à la terre surélevée. KO, vis de mise à la terre surélevée, supports en retrait pour deux couches de cloison sèche de 1/2 po (paquet de 20).

Général

Retrait de l'équerre	0.9375
Type de support	MSB, pour les goujons d'acier
Numéro de catalogue	3004MSB1
Couleur	
Étiré ou soudé	Soudé
Gangable	Oui
Les Knockouts	4 x 1/2 in
Obturateurs - Bas	2 x 1/2in
Obturateurs - Extrémités	2 x 1/2in
Matériau	Acier
Nombre de gangs	1-Gang
Oreilles en plâtre	Non
Sous marque	commerceSELECT
Type	Boîte de commutation, boîte
CUP	626463032107
Système de câblage	Conduit

Dimensions

Profondeur réelle	3 dans
Terrain surélevé	Oui
Poids	0.68 lb

Certifications et conformité

Liste certifiée	CSA
Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA

Logistique

Quantité de cartons	20
Quantité de palettes	900

Documentation

[Spécifications - 3004MSB1](#)
[Vue 3D du produit - 3004MSB1](#)