


Boîte pour dispositifs sur colombages en acier, groupable, 2-1/2 po de profondeur, 16 po cu. po, avec support de montant métallique Msb, support en retrait pour deux couches de cloison sèche de 1/2 po, 2-3/8 et 3-5/8 po (paquet de 20), 3104MSB1

Par TradeSelect
No de catalogue [3104MSB1](#)



Boîte pour dispositifs à colombages en acier, divisible, 2-1/2 po de profondeur, 16 po cu. de profondeur, 16 po cu. po, avec support de colombage métallique MSB, support en retrait pour deux couches de cloison sèche de 1/2 po, 2-3/8 et 3-5/8 po. Cloison sèche de 1/2 po, dimensions des montants de 2-3/8 et 3-5/8 po, vis de mise à la terre surélevée. Taille des montants, vis pour sol surélevé, avec vis concentriques de 1/2 et 3/4 po et vis KO de 1/2 po (paquet de 20). KO (paquet de 20).

Général

Retrait de l'équerre	0.9375
Type de support	MSB, pour les goujons d'acier
Numéro de catalogue	3104MSB1
Couleur	
Étiré ou soudé	Soudé
Gangable	Oui
Les Knockouts	2 x 1/2 in, 2 x 1/2-3/4 in Combinaison
Obturateurs - Bas	2 x 1/2in
Obturateurs - Extrémités	2 x 1/2-3/4in Combinaison
Matériau	Acier
Nombre de gangs	1-Gang
Oreilles en plâtre	Non
Sous marque	commerceSELECT
Type	Boîte de commutation, boîte
CUP	626463032534
Système de câblage	Conduit

Dimensions

Profondeur réelle	2.5 in
Terrain surélevé	Oui
Poids	0.65 lb

Certifications et conformité

Liste certifiée	CSA
Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA

Logistique

Quantité de cartons	20
Quantité de palettes	900

Documentation

- [Dessins de vente - 3104MSB1](#)
- [Spécifications - 3104MSB1](#)
- [Vue 3D du produit - 3104MSB1](#)