


Boîte à goujons carrée en acier de 4 po, 2-1/8 po de profondeur, 30 po cu. po, avec support de colombage en métal Msb, pour colombages de 2-3/8 et 3-5/8 po, (paquet de 20), 52171MSB

Par TradeSelect
No de catalogue [52171MSB](#)

Boîte à colombages carrée en acier de 4 po, 2-1/8 po de profondeur, 30 po cu. Profondeur, 30 Cu. po, avec support de colombage en métal MSB, pour colombages de 2-3/8 et 3-5/8 po, avec colombages concentriques et de 1/2 po, avec support de colombage en métal MSB. avec vis de mise à la terre concentrique et vis de mise à la terre surélevée de 1/2 po KO (paquet de 20). KO, vis pour sol surélevé (paquet de 20).



Général

Retrait de l'équerre	0.4375
Type de support	MSB, pour les goujons d'acier
Numéro de catalogue	52171MSB
Couleur	
Étiré ou soudé	Dessiné
Gangable	Non
Les Knockouts	6 x 1/2 in, 5 x 1/2-3/4 in Combinaison
Obturbateurs - Bas	2 x 1/2in, 2 x 1/2-3/4in Combinaison
Obturbateurs - Extrémités	4 x 1/2in, 2 x 1/2-3/4in Combinaison
Obturbateurs - latéraux	1 x 1/2-3/4in Combinaison
Matériau	Acier
Nombre de gangs	2-Gang
Oreilles en plâtre	Non
Sous marque	commerceSELECT
Type	Boîte carrée, boîte
CUP	626463003343
Système de câblage	Conduit

Dimensions

Profondeur réelle	2.125 en
Terrain surélevé	Oui
Poids	0.61 lb

Certifications et conformité

Liste certifiée	CSA
Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA

Logistique

Quantité de cartons	20
Quantité de palettes	700

Documentation

- [Dessins de vente - 52171MSB](#)
- [Spécifications - 52171MSB](#)
- [Vue 3D du produit - 52171MSB](#)