


**Boîte octogonale de 4 po,
profondeur de 1 1/2 po, 15 po cu.
po, avec vis de mise à la terre
surélevée, avec vis concentrique et
vis de 1/2 po (paquet de 50),
54151K**

Par TradeSelect
No de catalogue [54151K](#)



Boîte octogonale de 4 po, 1 1/2 po de profondeur, 15 po cu.
Profondeur, 15 Cu. po, avec vis de mise à la terre surélevée, avec
vis concentrique et vis de mise à la terre de 1/2 po, avec vis de
mise à la terre surélevée. KO (paquet de 50).

Général

Type de support	Pas de support
Numéro de catalogue	54151K
Couleur	
Étiré ou soudé	Soudé
Gangable	Non
Les Knockouts	2 x 1/2 in, 6 x 1/2-3/4 in Combinaison
Obturbateurs - Bas	2 x 1/2in, 2 x 1/2-3/4in Combinaison
Obturbateurs - Extrémités	2 x 1/2-3/4in Combinaison
Obturbateurs - latéraux	2 x 1/2-3/4in Combinaison
Matériau	Acier
Nombre de gangs	1-Gang
Oreilles en plâtre	Non
Type	Boîte octogonale, Boîte
CUP	626463003381
Système de câblage	Conduit

Dimensions

Profondeur réelle	1.5 in
Terrain surélevé	Oui
Poids	0.43 lb

Certifications et conformité

Liste certifiée	CSA
-----------------	-----

Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	2750

Documentation

[Dessins de vente - 54151K](#)
[Spécifications - 54151K](#)
[Vue 3D du produit - 54151K](#)