


**Boîte octogonale de 4 po,
profondeur de 1 1/2 po, 15 po cu. In.
avec support latéral, vis de mise à la
terre surélevée, 1/2 In. Ko,
ouvertures pour câbles, Nmd90
(paquet de 50), 54151LB**

Par TradeSelect
No de catalogue [54151LB](#)

Boîte octogonale de 4 po, 1 1/2 po de profondeur, 15 po cu.
Profondeur, 15 Cu. po, avec support latéral, vis de mise à la terre
surélevée, 1/2 po KO, serre-câbles, NMD90 (paquet de 50) KO,
ouvertures pour câbles, NMD90 (paquet de 50).



Général

Retrait de l'équerre	0.4375
Type de support	B, Support latéral
Numéro de catalogue	54151LB
Couleur	
Étiré ou soudé	Soudé
Extrémités du câble	8
Gangable	Non
Les Knockouts	2 x 1/2 in
Obturateurs - Bas	1 x 1/2in
Obturateurs - Extrémités	1 x 1/2in
Matériau	Acier
Nombre de gangs	1-Gang
Oreilles en plâtre	Non
Type	Boîte octogonale, Boîte
CUP	626463003411
Système de câblage	Sous gaine non métallique (NMD) 14/2 8/3

Dimensions

Profondeur réelle	1.5 in
Terrain surélevé	Oui
Poids	0.56 lb

Chef d'orchestre

Entrée par câble	Pince NMD
------------------	-----------

Certifications et conformité

Liste certifiée	CSA
-----------------	-----

Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	1750

Documentation

[Dessins de vente - 54151LB](#)
[Dessins de vente - 54151LB](#)
[Spécifications - 54151LB](#)
[Vue 3D du produit - 54151LB](#)