


Boîte octogonale à colombages en acier de 4 po, profondeur de 1 1/2 po, 15 po cu. po, avec support de colombage métallique Msb, pour colombages de 2-3/8 et 3-5/8 po, vis de mise à la terre surélevée, (paquet de 25), 54151MSB



Par TradeSelect
No de catalogue [54151MSB](#)

Boîte octogonale à colombages en acier de 4 po, 1-1/2 po de profondeur, 15 po cu. de profondeur, 15 po cu. po, avec support de colombage en métal MSB, pour colombages de 2-3/8 et 3-5/8 po, vis de mise à la terre surélevée, avec vis concentriques et vis de 1/2 po. Vis de terre surélevée, avec vis concentrique et vis de 1/2 po KO (paquet de 25). KO (paquet de 25).

Général

Retrait de l'équerre	0.4375
Type de support	MSB, pour les goujons d'acier
Numéro de catalogue	54151MSB
Couleur	
Étiré ou soudé	Soudé
Gangable	Non
Les Knockouts	2 x 1/2 in, 4 x 1/2-3/4 in Combinaison
Obturbateurs - Bas	2 x 1/2in, 2 x 1/2-3/4in Combinaison
Obturbateurs - Extrémités	2 x 1/2-3/4in Combinaison
Matériau	Acier
Nombre de gangs	1-Gang
Oreilles en plâtre	Non
Sous marque	commerceSELECT
Type	Boîte octogonale, boîte
CUP	626463001998
Système de câblage	Sous gaine non métallique (NMD) 14/2 8/3

Dimensions

Profondeur réelle	1.5 in
Terrain surélevé	Oui
Poids	0,5 lb

Chef d'orchestre

Entrée par câble	Pince NMD
------------------	-----------

Certifications et conformité

Liste certifiée	CSA
Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	875

Documentation

- [Dessins de vente - 54151MSB](#)
- [Spécifications - 54151MSB](#)
- [Vue 3D du produit - 54151MSB](#)

