


**Boîte octogonale de 4 po, 2-1/8 po de profondeur, 21 po cu. In. avec support latéral, vis de mise à la terre surélevée, 1/2 In. Ko, ouvertures pour câbles, Nmd90 (paquet de 50), 54171LB**



Par TradeSelect

No de catalogue [54171LB](#)

Boîte octogonale de 4 po, 2-1/8 po de profondeur, 21 cu. Profondeur, 21 Cu. po, avec support latéral, vis de mise à la terre surélevée, 1/2 po KO, serre-câbles, NMD90 (paquet de 50) KO, ouvertures pour câbles, NMD90 (paquet de 50).

#### Général

Retrait de l'équerre	0.4375
Type de support	B, Support latéral
Numéro de catalogue	54171LB
Couleur	
Étiré ou soudé	Dessiné
Extrémités du câble	8
Gangable	Non
Les Knockouts	3 x 1/2 in
Obturateurs - Bas	1 x 1/2in
Obturateurs - Extrémités	2 x 1/2in
Matériau	Acier
Nombre de gangs	1-Gang
Oreilles en plâtre	Non
Sous marque	commerceSELECT
Type	Boîte octogonale, Boîte
CUP	626463003442
Système de câblage	Sous gaine non métallique (NMD) 14/2 8/3

#### Dimensions

Profondeur réelle	2.125 en
Terrain surélevé	Oui
Poids	0.65 lb

#### Chef d'orchestre

Entrée par câble	Pince NMD
------------------	-----------

#### Certifications et conformité

Liste certifiée	CSA
Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA

#### Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	1400

#### Documentation

[Dessins de vente - 54171LB](#)

[Spécifications - 54171LB](#)

[Vue 3D du produit - 54171LB](#)