

Boîte octogonale de 4", 2 1/8" de profondeur, 21 Cu In, 1/2" Ko Nmd90 (10-Pack), 54171LFBAR

Par TradeSelect

No de catalogue [54171LFBAR](#)



Boîte octogonale de 4 po, 2-1/8 po de profondeur, 21 cu. Profondeur, 21 Cu. po, pour ventilateur de plafond et appareil d'éclairage de 35 lb, 1/2 po KO, ouvertures pour câbles, vis de mise à la terre surélevée, NMD90 (paquet de 10). KO, ouvertures pour câbles, vis de mise à la terre surélevée, NMD90 (paquet de 10).

Général

Type de support	Pas de support
Numéro de catalogue	54171LFBAR
Ventilateur de plafond	Oui
Couleur	
Étiré ou soudé	Dessiné
Extrémités du câble	8
Gangable	Non
Les Knockouts	3 x 1/2 in
Obturbateurs - Bas	1 x 1/2in
Obturbateurs - Extrémités	2 x 1/2in
Matériau	Acier
Nombre de gangs	1-Gang
Oreilles en plâtre	Non
Type	Boîte octogonale, Boîte
CUP	626463032428
Système de câblage	Sous gaine non métallique (NMD) 14/2 8/3

Dimensions

Profondeur réelle	2.125 en
Terrain surélevé	Oui
Poids	0.999 lb

Chef d'orchestre

Entrée par câble	Pince NMD
------------------	-----------

Certifications et conformité

Liste certifiée	CSA
-----------------	-----

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	1020

Documentation

[Dessins de vente - 54171LFBAR](#)

[Spécifications - 54171LFBAR](#)

[Vue 3D du produit - 54171LFBAR](#)