


Boîte octogonale à colombages en acier de 4 po, 2-1/8 po de profondeur, 21 po cu. po, avec support de colombage en métal Msb, pour colombages de 2-3/8 et 3-5/8 po, vis de mise à la terre surélevée, (paquet de 16), 54171MSB



Par TradeSelect
No de catalogue [54171MSB](#)

Boîte octogonale à colombages en acier de 4 po, 2-1/8 po de profondeur, 21 po cu. de profondeur, 21 po cu. po, avec support de colombage en métal MSB, pour colombages de 2-3/8 et 3-5/8 po, vis de mise à la terre surélevée, avec vis concentriques et vis de 1/2 po. Vis de terre surélevée, avec vis concentrique et vis de 1/2 po KO (paquet de 16). KO (paquet de 16).

Général

Retrait de l'équerre	0.4375
Type de support	MSB, pour les goujons d'acier
Numéro de catalogue	54171MSB
Couleur	
Étiré ou soudé	Dessiné
Gangable	Non
Les Knockouts	2 x 1/2 in, 4 x 1/2-3/4 in Combinaison
Obturbateurs - Bas	2 x 1/2in, 2 x 1/2-3/4in Combinaison
Obturbateurs - Extrémités	2 x 1/2-3/4in Combinaison
Matériau	Acier
Nombre de gangs	1-Gang
Oreilles en plâtre	Non
Sous marque	commerceSELECT
Type	Boîte octogonale, boîte
CUP	626463021071
Système de câblage	Conduit

Dimensions

Profondeur réelle	2.125 en
Terrain surélevé	Oui
Poids	0.65 lb

Certifications et conformité

Liste certifiée	CSA
Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA

Logistique

Quantité de cartons	16
Quantité de palettes	900

Documentation

- [Dessins de vente - 54171MSB](#)
- [Spécifications - 54171MSB](#)
- [Vue 3D du produit - 54171MSB](#)