

**Boîte à maçonnerie, 3-1/2 po de profondeur, 42 po cu. po, boîte à maçonnerie 2 groupes, largeur 3-13/16 po, hauteur 3-3/4 po, vis de sol surélevée, avec concentrique, 1/2 et 3/4 po Ko (paquet de 10), MBD2K**

Par TradeSelect  
No de catalogue [MBD2K](#)

Boîte de maçonnerie, 3-1/2 in. Profondeur, 42 Cu. po, boîte à maçonnerie 2 groupes, largeur de 3-13/16 po, hauteur de 3-3/4 po, vis à sol surélevé, avec vis concentriques de 1/2 et 3/4 po. Largeur, hauteur 3-3/4, vis à sol surélevé, avec concentrateur, 1/2 et 3/4 po. KO (paquet de 10).

#### Général

Type de support	Pas de support
Numéro de catalogue	MBD2K
Couleur	
Étiré ou soudé	Soudé
Gangable	Non
Les Knockouts	19 x 1/2-3/4 en combinaison, 1 x 1/2-3/4-1 en combinaison
Obturbateurs - Bas	4 x 1/2-3/4in Combinaison
Obturbateurs - Extrémités	7 x 1/2-3/4in Combinaison, 1 x 1/2-3/4-1in Combinaison
Obturbateurs - latéraux	8 x 1/2-3/4in Combinaison
Matériau	Acier
Nombre de gangs	2-Gang
Oreilles en plâtre	Non
Sous marque	commerceSELECT
Type	Boîte de maçonnerie, boîte
CUP	626463002681
Système de câblage	Conduit

#### Dimensions

Profondeur réelle	3.516 in
Terrain surélevé	Oui
Poids	1.12 lb

#### Certifications et conformité

Liste certifiée	CSA
Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA

#### Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	750

#### Documentation

[Spécifications - MBD2K](#)  
[Vue 3D du produit - MBD2K](#)

