

**Boîte à maçonnerie, 2-1/2 po de profondeur, 70 po cu. po, boîte à maçonnerie 5 gangs, largeur 9-1/4 po, hauteur 3-3/4 po, vis de sol surélevée, avec concentrique, 1/2 et 3/4 po Ko (1 paquet), MBS5K**



Par TradeSelect  
No de catalogue [MBS5K](#)

Boîte de maçonnerie, 2-1/2 in. Profondeur, 70 po cu. po, boîte à maçonnerie 5 groupes, largeur de 9-1/4 po, hauteur de 3-3/4 po, vis à sol surélevé, avec vis concentriques de 1/2 et 3/4 po. largeur, hauteur 3-3/4, vis à sol surélevé, avec concentrateur, 1/2 et 3/4 po KO (1 paquet). KO (1 paquet).

**Général**

Type de support	Pas de support
Numéro de catalogue	MBS5K
Couleur	
Étiré ou soudé	Soudé
Gangable	Non
Les Knockouts	24 x 1/2-3/4 in Combinaison
Obturbateurs - Bas	10 x 1/2-3/4in Combinaison
Obturbateurs - Extrémités	10 x 1/2-3/4in Combinaison
Obturbateurs - latéraux	4 x 1/2-3/4in Combinaison
Matériau	Acier
Nombre de gangs	5-Gang
Oreilles en plâtre	Non
Sous marque	commerceSELECT
Type	Boîte de maçonnerie, boîte
CUP	626463002872
Système de câblage	Conduit

**Dimensions**

Profondeur réelle	2.53 in
Terrain surélevé	Oui
Poids	1.84 lb

**Certifications et conformité**

Liste certifiée	CSA
Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA

**Logistique**

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	189

**Documentation**

- [Spécifications - MBS5K](#)
- [Vue 3D du produit - MBS5K](#)