

Boîte à maçonnerie, 2-1/2 po de profondeur, 84 po cu. po, boîte à maçonnerie 6 gangs, largeur 11-1/16 po, hauteur 3-3/4 po, vis de sol surélevée, avec concentrique, 1/2 et 3/4 po Ko (1 paquet), MBS6K



Par TradeSelect
No de catalogue [MBS6K](#)

Boîte de maçonnerie, 2-1/2 in. Profondeur, 84 Cu. po, boîte à maçonnerie 6 groupes, largeur de 11-1/16 po, hauteur de 3-3/4 po, vis à sol surélevé, avec vis concentriques de 1/2 et 3/4 po. Largeur, hauteur 3-3/4, vis à sol surélevé, avec concentrateur, 1/2 et 3/4 po KO (1 paquet). KO (1 paquet).

Général

Type de support	Pas de support
Numéro de catalogue	MBS6K
Couleur	
Étiré ou soudé	Soudé
Gangable	Non
Les Knockouts	28 x 1/2-3/4 in Comb ination
Obturbateurs - Bas	12 x 1/2-3/4in Combinaison
Obturbateurs - Extrémités	12 x 1/2-3/4in Combinaison
Obturbateurs - latéraux	4 x 1/2-3/4in Combinaison
Matériau	Acier
Nombre de gangs	6-Gang
Oreilles en plâtre	Non
Type	Boîte de maçonnerie, boîte
CUP	626463002889
Système de câblage	Conduit

Dimensions

Profondeur réelle	2.53 in
Terrain surélevé	Oui
Poids	2.13 lb

Certifications et conformité

Liste certifiée	CSA
-----------------	-----

Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	189

Documentation

[Spécifications - MBS6K](#)
[Vue 3D du produit - MBS6K](#)