

02201007

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [02201007](#)

DBL EYE, SUP GRIP, 1.5-1.7", GALV, CLS.



Caractéristiques

- Double œil
- Les égaliseurs de torons positionnent les fils pour une charge égale sur toute la longueur de la poignée.
- Les assemblages d'œillelets permettent de renforcer les œillelets au niveau des supports.

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 1 610 (7 161)
- Mécanique - Charge de travail - 716,1 lb (N)

Général

Résistance à la rupture approximative	1 610 lbs
Numéro de catalogue	02201007
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Metallic• Métallique
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Bronze, étamé
Matériau - Matériel de montage	Crochet à vis ou pince à poutre
Série	Service standard
Style	Maille fermée, simple tissage
Type	
CUP	783585300849

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles 1,5 in-1,74 in
Taille du câble 1.50"-1.74" (3.81-4.42)

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Certifié CSA

Logistique

Quantité de cartons 10

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_02201007_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2004_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK W-21 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring 02201007 Specification Sheet](#)
[Spécifications - 2201007](#)
[Spécifications - 2201007](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

