

Poignées de maintien, œil simple, armure simple, maille fermée, bronze étamé, 0.63-0.74"

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [02201014](#)

Poignées de maintien, œil simple, armure simple, maille fermée,
bronze étamé, 0.63-0.74".



Caractéristiques

Les assemblages d'œillets permettent de renforcer les œillets au niveau des ferrures de support.

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 790 (3514) Lbs (N)
- Mécanique - Charge de travail - 79 (351.4) Lbs (N)

Général

Résistance à la rupture approximative	790 lbs
Numéro de catalogue	02201014
Couleur	<ul style="list-style-type: none">MetallicMétallique
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Bronze, étamé
Matériau - Matériel de montage	Crochet à vis ou pince à poutre
Série	Standard Duty
Style	Maille fermée, simple tissage
Type	
CUP	783585300986

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	0,63 in-0,74 in
Taille du câble	.63"-.74" (1.60-1.88)

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	3600

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_02201014_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Education Application Guide](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
[Littérature - Safety Product Guide](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2004_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK W-20 Catalog Page](#)
[Spécifications - 2201014](#)
[Spécifications - Wiring 02201014 Specification Sheet](#)
[Spécifications - 2201014](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

