

## Poignées de maintien, œil simple, armure simple, maille fermée, bronze étamé, 0.75-0.99"

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [02201015](#)

Poignées de maintien, œil simple, armure simple, maille fermée,  
bronze étamé, 0.75-0.99".



### Caractéristiques

Les assemblages d'œillets permettent de renforcer les œillets au niveau des ferrures de support.

### Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 1 020 (4 537) Lbs (N)
- Mécanique - Charge de travail - 102 (453.7) Lbs (N)

### Général

Résistance à la rupture approximative	1 020 lbs
Numéro de catalogue	02201015
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>Metallic</li><li>Métallique</li></ul>
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Bronze, étamé
Matériau - Matériel de montage	Crochet à vis ou pince à poutre
Série	Standard Duty
Style	Maille fermée, simple tissage
Type	
CUP	783585301006

### Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	0,75 in-0,99 in
Taille du câble	.75"-.99" (1.90-2.51)

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	2400

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_02201015\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Education Application Guide](#)  
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)  
[Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)  
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)  
[Littérature - Safety Product Guide](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD2004\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK W-20 Catalog Page](#)  
[Spécifications - 2201015](#)  
[Spécifications - Wiring 02201015 Specification Sheet](#)  
[Spécifications - 2201015](#)  
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

