

Poignées de maintien, œil simple, armure simple, maille fermée, bronze étamé, 1.25-1.49"

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [02201018](#)

Poignées de maintien, œil simple, armure simple, maille fermée,
bronze étamé, 1.25-1.49".



Caractéristiques

Les assemblages d'œillets permettent de renforcer les œillets au niveau des ferrures de support.

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 1 610 (7 161) Lbs (N)
- Mécanique - Charge de travail - 716,1 lb (N)

Général

Résistance à la rupture approximative	1 610 lbs
Numéro de catalogue	02201018
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Metallic• Métallique
Construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Bronze, étamé
Matériau - Matériel de montage	Crochet à vis ou pince à poutre
Série	Service standard
Style	Maille fermée, simple tissage
Type	
CUP	783585301037

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	1.25 in-1.49 in
Taille du câble	1.25"-1.49" (3.17-3.78)

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	1200

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - WDK_02201018_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Education Application Guide](#)
- [Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
- [Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
- [Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
- [Littérature - Safety Product Guide](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2004_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK W-20 Catalog Page](#)
- [Spécifications - 2201018](#)
- [Spécifications - Wiring 02201018 Specification Sheet](#)
- [Spécifications - 2201018](#)
- [Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

