

Poignées de maintien, œil simple, armure simple, maille fermée, bronze étamé, 1.75-1.99"

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [02201020](#)

Poignées de maintien, œil simple, armure simple, maille fermée,
bronze étamé, 1.75-1.99".



Caractéristiques

- Oeil simple
- Les égaliseurs de torons positionnent les fils pour une charge égale sur toute la longueur de la poignée.
- Les assemblages d'œillets permettent de renforcer les œillets au niveau des supports.

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 2 150 (9 563) Lbs (N)
- Mécanique - Charge de travail - 215 (956.3) Lbs (N)

Général

Résistance à la rupture approximative	2 150 lbs
Numéro de catalogue	02201020
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Metallic• Métallique
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Bronze, étamé
Matériau - Matériel de montage	Crochet à vis ou pince à poutre
Série	Standard Duty
Style	Maille fermée, simple tissage
Type	
CUP	783585301075

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	1.75 in-1.99 in
Taille du câble	1.75"-1.99" (4.44-5.05)

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_02201020_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2004_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK W-20 Catalog Page](#)
[Spécifications - 2201020](#)
[Spécifications - Wiring 02201020 Specification Sheet](#)
[Spécifications - 2201020](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)