

Poignées de maintien, double œil,
maille simple, maille fendue,
fermeture par lacet, bronze étamé,
2.50-2.99"

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue 02202010

Poignées de maintien, double œillet, maille simple, fermeture à lacet, bronze étamé, 2.50-2.99".

Caractéristiques

- Double eye
- Strand equalizers position wires for equal loading throughout grip length
- Eye assemblies provide eye reinforcement at support hardware
- Oeillet double
- Les égaliseurs de torons positionnent les fils pour une charge égale sur toute la longueur de la poignée
- Les assemblages d'oeillets renforcent les oeillets au niveau du matériel de soutien.

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 3 260 (14 500)
- Mécanique - Charge de travail - 326 (1450) Lbs (N)

Général

Résistance à la rupture approximative	3,260 lbs
Numéro de catalogue	02202010
Couleur	• Metallic • Métallique
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Bronze, étamé
Matériau - Matériel de montage	Crochet à vis ou pince à poutre
Série	Standard Duty
Style	Maille fendue, fermeture en dentelle
Type	
CUP	783585302072



Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	2,5 in-2,99 in
Taille du câble	2.50"-2.99" (6.35-7.59)

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA
--------------------------	--------------

Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

Documentation

- Catalogues - WDK Catalog Full 2024
- Dessins de vente - WDK_02202010_DRAWING_PDF
- Garantie - Industrial & Commercial Products
- Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS
- Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS
- Littérature - Wire Management Solutions Brochure
- Littérature - Pulp & Paper Solutions
- Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS
- Manuels d'installation - WIRING_PD2004_INSTALLINST
- Page du catalogue - WDK W-21 Catalog Page
- Spécifications - 2202010
- Spécifications - 2202010
- Spécifications - Wiring 02202010 Specification Sheet
- Vidéo - Kellems Wire Management Solutions