

Kellems Wire Pulling Grips, Oeil rotatif souterrain, 1.00-1.49 in, Standard

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [03301025](#)

Kellems Wire Management, poignées de traction, œillet rotatif souterrain, 1,00-1,49", Standard.



Caractéristiques

- Oeil rotatif pour la rotation du couple de traction après le relâchement de la charge
- Les modèles à tissage multiple disponibles ajoutent de la force pour les gros travaux de traction.
- La poignée en acier galvanisé offre une grande résistance pour une traction sûre.

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 16 400 (72 947) livres (N)
- Mécanique - Plage de diamètre de câble - 2,54-3,78 (1,00"-1,49")
- Mécanique - Charge de travail - 3280 (14589.4) Lbs (N)

Général

Résistance à la rupture approximative	16 400 lbs
Numéro de catalogue	03301025
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Metallic• Métallique
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Capacité de charge	3280
Matériau	Acier, galvanisé
Matériau - Matériel de montage	Non monté
Série	Type K souterrain
Style	Maille fermée, double tissage
Type	Œil tournant, longueur standard
CUP	783585314297
Limite de la charge de travail	3 280 lb

Dimensions

Poids 4.2 lb

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	1.00 in - 1.49 in
Cable Diameter Range Metric	2,54 cm - 3,78 cm
Taille du câble	1.00"-1.49" (2.54-3.78)
Spécification du câble	Fil de circuit répertorié UL

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Certifié CSA

Logistique

Quantité de cartons 5
Quantité de palettes 200

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_03301025_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_D5722301_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK W-9 Catalog Page](#)
[Spécifications - 3301025](#)
[Spécifications - 3301025](#)
[Spécifications - Wiring 03301025 Specification Sheet](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

