

Kellems Wire Pulling Grips, Oeil rotatif souterrain, 2.00-2.49 in, Standard

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [03301027](#)

Kellems Wire Management, poignées de traction, œillet rotatif souterrain, 2.00-2.49", Standard.



Caractéristiques

- Oeil rotatif pour la rotation du couple de traction après le relâchement de la charge
- Les modèles à tissage multiple disponibles ajoutent de la force pour les gros travaux de traction.
- La poignée en acier galvanisé offre une grande résistance pour une traction sûre.

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 27 200 (120 986) livres (N)
- Mécanique - Plage de diamètre du câble - 5,08-6,32 pouces (2,00-2,49 pouces)
- Mécanique - Charge de travail - 5440 (24197.2) Lbs (N)

Général

Résistance à la rupture approximative	27 200 lbs
Numéro de catalogue	03301027
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Metallic• Métallique
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Capacité de charge	5440
Matériau	Acier, galvanisé
Matériau - Matériel de montage	Non monté
Série	Type K souterrain
Style	Maille fermée, double tissage
Type	Œil tournant, longueur standard
CUP	783585314310
Limite de la charge de travail	5 440 lb

Dimensions

Poids 4.1 lb

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	2.00 in - 2.49 in
Cable Diameter Range Metric	5,08 cm - 6,32 cm
Taille du câble	2.00"-2.49" (5.08-6.32)
Spécification du câble	Fil de circuit répertorié UL

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Certifié CSA

Logistique

Quantité de cartons 2

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_03301027_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_D5722301_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK W-9 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK W-34 Catalog Page](#)
[Spécifications - 3301027](#)
[Spécifications - 3301027](#)
[Spécifications - Wiring 03301027 Specification Sheet](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

