

Kellems Wire Pulling Grips, Oeil rotatif souterrain, 2.50-2.99 in, Standard

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [03301028](#)

Kellems Wire Management, poignées de traction, œillet rotatif souterrain, 2,50-2,99", Standard.



Caractéristiques

- Oeil rotatif pour la rotation du couple de traction après le relâchement de la charge
- Les modèles à tissage multiple disponibles ajoutent de la force pour les gros travaux de traction.
- La poignée en acier galvanisé offre une grande résistance pour une traction sûre.

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 33 000 (146 784) livres (N)
- Mécanique - Gamme de diamètres de câble - 6,35-7,59 pouces (2,50-2,99 pouces)
- Mécanique - Charge de travail - 6600 (29356.8) Lbs (N)

Général

Résistance à la rupture approximative	33 000 lbs
Numéro de catalogue	03301028
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Metallic• Métallique
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Capacité de charge	6600
Matériau	Acier, galvanisé
Matériau - Matériel de montage	Non monté
Série	Type K souterrain
Style	Maille fermée, double tissage
Type	Œil tournant, longueur standard
CUP	783585314327
Limite de la charge de travail	6 600 lb

Dimensions

Poids 6,5 lb

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	2.50 in - 2.99 in
Cable Diameter Range Metric	6,35 cm - 7,59 cm
Taille du câble	2.50"-2.99" (6.35-7.59)
Spécification du câble	Fil de circuit répertorié UL

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Certifié CSA

Logistique

Quantité de cartons 2
Quantité de palettes 36

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_03301028_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_D5722301_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK W-9 Catalog Page](#)
[Spécifications - 3301028](#)
[Spécifications - Wiring 03301028 Specification Sheet](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

