

03302026

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [03302026](#)

OVHD ROT EYE PULL GRIP, 1.5-1.7".



Caractéristiques

- Conçu pour tirer des conducteurs nus en aluminium ou en cuivre, des fils de terre, des torons de messagers, des câbles métalliques et des câbles isolés.

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 30 600 (136 109) Lbs (N)
- Mécanique - Gamme de diamètres de câble - 3,81-4,42 pouces (1,50-1,74 pouces)
- Mécanique - Charge de travail - 6120 (27221.8) Lbs (N)

Général

Résistance à la rupture approximative	30 600 lbs
Numéro de catalogue	03302026
Couleur	
Code couleur	Rouge
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Capacité de charge	6120
Matériau	Acier, galvanisé
Matériau - Matériel de montage	Non monté
Série	Force multiple au-dessus de la tête
Style	Maille fermée, triple, double, simple tissage
Type	Œil tournant
CUP	783585314532

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	1,50 in-1,74 in
Taille du câble	1.50"-1.74" (3.81-4.42)
Spécification du câble	Fil de circuit répertorié UL

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA
--------------------------	--------------

Logistique

Quantité de cartons	2
---------------------	---

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - WDK_03302026_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
- [Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
- [Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
- [Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
- [Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_30920061_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK W-8 Catalog Page](#)
- [Spécifications - Wiring 03302026 Specification Sheet](#)
- [Spécifications - 3302026](#)
- [Spécifications - 3302026](#)
- [Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

