

Gestion des câbles Kellems, pincés en I, .85- 1.00", galvanisé

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [07310005](#)

Kellems Gestion des fils, pincés en I, .85- 1.00", galvanisé.



Caractéristiques

- Contrôle l'arc de courbure du câble
- Fournit une décharge de traction robuste
- Se fixe facilement sur le corps de la fiche et du connecteur Insulgrip

Général

Résistance à la rupture approximative	250 lbs
Numéro de catalogue	07310005
Couleur	
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	I-Grips
Matériau	Grillage en acier galvanisé pour câbles isolés, revêtu de plastique
Matériau - Matériel de montage	Se monte sur la poignée de cordon
Série	Pour les fiches et les connecteurs
Style	I-Grips, pour dispositifs Hubbell
Type	Œillets (2)
CUP	783585332185

Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
-----------------------	-----------------

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	0,85 in-1,00 in
Taille du câble	.85"-1.00" (2.16-2.54)
Spécification du câble	Longueur de maille @ Dia. Dia : 8" (20,32 cm)

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	20
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_07310005_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_30920075_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK W-55 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK W-56 Catalog Page](#)
[Spécifications - 7310005](#)
[Spécifications - 7310005](#)
[Spécifications - Wiring 07310005 Specification Sheet](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

