

## Kellems Gestion des fils, pincés en I, 1.00- 1.25", galvanisé

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [07310006](#)

Kellems Gestion des fils, pincés en I, 1.00- 1.25", galvanisé.



### Caractéristiques

- Contrôle l'arc de courbure du câble
- Fournit une décharge de traction robuste
- Se fixe facilement sur le corps de la fiche et du connecteur Insulgrip

### Général

Résistance à la rupture approximative	250 lbs
Numéro de catalogue	07310006
Couleur	
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	I-Grips
Matériau	Grillage en acier galvanisé pour câbles isolés, revêtu de plastique
Matériau - Matériel de montage	Se monte sur la poignée de cordon
Série	Pour les fiches et les connecteurs
Style	I-Grips, pour dispositifs Hubbell
Type	Œillets (2)
CUP	783585332192

### Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
-----------------------	-----------------

### Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	1.00 in-1.25 in
Taille du câble	1.00"-1.25" (2.54-3.17)
Spécification du câble	Longueur de maille @ Dia. Dia : 10" (25,40 cm)

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	20
Quantité de palettes	4800

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_07310006\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)  
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)  
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)  
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)  
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_30920075\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK W-55 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK W-56 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring 07310006 Specification Sheet](#)  
[Spécifications - 7310006](#)  
[Spécifications - 7310006](#)  
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

