

HUBBELL
Wiring Device-Kellems

**Kellems Wire Management, Deluxe
Cord Grips, Straight Male,
.250-.375", 1/2" with Mesh**

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [07401006](#)

Kellems Wire Management, Deluxe Cord Grips, Straight Male,
.250-.375", 1/2" with Mesh.



Caractéristiques

- La maille en acier inoxydable résiste à la corrosion
- La poignée multi-tissus permet de contrôler l'arc de courbure du câble.
- Le tissage sans fin facilite l'installation des câbles et des conduits flexibles.

Performance

- Environnement - Inflammabilité - UL 94HB (poignée de toron), UL 94V-2 (raccord)
- Environnement - Emplacements dangereux - Convient pour une utilisation dans des emplacements dangereux selon Classe I Div. 2, Classe II Div. 1 & 2, Classe III Div. 1 & 2 N.E.C.
- Environnement - Températures de fonctionnement - -30°F à +240°F (-34°C à +115°C)
- Environnement - Emplacements humides - Convient aux emplacements humides lorsqu'il est utilisé avec un joint d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.

Général

Número de catalogue	07401006
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Metallic• Métallique
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Convient pour une utilisation en milieu humide lorsqu'il est utilisé avec un joint d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.
Type d'article	Poignées de cordon de luxe
Matériau	Raccords en aluminium, maille en acier inoxydable
Matériau - Matériel de montage	Contre-écrou ou ouverture taraudée
Série	Poignées de cordon de luxe
Style	Pour câbles isolés
Température nominale	Minimum -30 Deg F à 240 Deg F (-34 Deg C à 115 Deg C)
Taille du filet	1/2" NPT
Type	Filet mâle droit
CUP	783585321868

Dimensions

Taille de l'affichage 1/2" NPT

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	0,250 in-0,375 in
Taille du câble	.250"-.375" (.63-.95)
Gamme de conducteurs	0,25-0,375 in (.63-.95 mm)
Nombre de conducteurs	Célibataire

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	5
Quantité de palettes	1620

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_07401006_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Industrial Solutions](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
[Littérature - Safety Product Guide](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1692_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK W-49 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK W-50 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring 07401006 Specification Sheet](#)
[Spécifications - 7401006](#)
[Spécifications - 7401006](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-07401006-SPEC-FR | REV 7/2024