

Kellems Wire Management, Liquidtight System, 45 Degree, 1", Non-isolé avec Mesh

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [074093444](#)

Kellems Wire Management, Liquidtight System, 45 Degree, 1",
Non- Isolated with Mesh.



Caractéristiques

- Aide à prévenir l'arrachement des conduits et les dommages au niveau des raccords
- Réduit les temps d'arrêt de l'équipement

Performance

- Environnement - Inflammabilité - UL 94-HB et UL 94-V2
- Environnement - Emplacement dangereux - Convient pour une utilisation dans des emplacements dangereux selon la Classe I, Div. 2, Classe II, Div. 1 & 2, Classe III, Div. 1 & 2
- Environnement - Température de fonctionnement - -30°F à +225°F (-34°C à +107°C)

Général

Numéro de catalogue	074093444
Matériau	Raccord en acier, maille en acier inoxydable
Série	Conduit étanche
Style	Pour métal et non métallique PolyTuff I
Type	
CUP	783585331836

Dimensions

Conduit Trade Size	1 dans
--------------------	--------

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertorié UL
--------------------------	---------------

Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - 074093444 AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_074093444_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Page du catalogue - WDK W-67 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK W-66 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK W-59 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring 074093444 Specification Sheet](#)
[Spécifications - 74093444](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)