

EdgeConnect™, prise Hubbell-Pro,
20A 125V, 5-20R, borne sans vis,
vert

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [5362STGN](#)

Straight Blade Devices, EdgeConnect™, Hubbell-Pro Receptacle,
Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire, 20A 125V, 5-20R, Screwless
Terminal, Green.

Caractéristiques


- Terminaison sans fil à l'arrière pour un temps de terminaison plus rapide
- Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
- La terminaison à ressort élimine le relâchement des brins
- Contacts à triple et double essuyage
- Languette de circuit divisé facile d'accès

Général

Numéro de catalogue	5362STGN
Couleur	
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Réceptacle
Matériau	Thermoplastique/C
Type de montage	Montage à vis
Nombre de pôles	2 pôles
Série	EdgeConnect™
Taille	Produit de taille standard
Style	Finder Groove Face
Température nominale	Maximum continu 75°C ; minimum -40°C (sans impact)
Type	Duplex standard
CUP	783585727608

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Célibataire
Tension Rating	125 V



Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #10 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Homologué UL selon UL498, dossier n° E2186 • Certifié CSA 22.2, No. 42 Dossier 285 • Fed. Spec. W-C-596, conforme à la norme NEMA® WD-6
Nema Rating	5-20R

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- [Brochures - EdgeConnect Brochure](#)
- [Brochures - EdgeConnect Brochure French](#)
- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - M14621](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - EdgeConnect™ Technology FAQ](#)
- [Littérature - EdgeConnect™ Termination vs Standard Push Wire](#)
- [Littérature - EdgeConnect™ Technology](#)
- [Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
- [Manuels d'installation - PD3029](#)
- [Page du catalogue - WDK A-21 Catalog Page](#)
- [Spécifications - WIRING_5362STGN_spec](#)
- [Spécifications - 5362STGN](#)
- [Vue 3D du produit - WDK_DuplexReceptacles](#)