

Adaptateurs, NEMA 5-15P à 15A NON-NEMA à verrouillage

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [9054A](#)



Adaptateurs, NEMA 5-15P à 15A NON-NEMA à verrouillage.

Général

Numéro de catalogue	9054A
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Adaptateur enfichable
Matériau	Thermoplastique
Nombre de pôles	2 pôles
CUP	783585779508

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Plug-in
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 VAC
Puissance	1875

Chef d'orchestre

Nombre de fils	Mise à la terre à 3 fils
Wire Size	#14 AWG à #12 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	5-15R
-------------	-------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Page du catalogue - WDK BB-4 Catalog Page](#)
[Spécifications - 9054A](#)
[Spécifications - 9054A](#)