

Interrupteurs et commandes d'éclairage, H-MOSS, Add-A-Relay, 10A, Pilot Duty, 120V AC

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [AAR10C120](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, H-MOSS, Add-A-Relay, 10A, Pilot Duty, 120V AC.

Caractéristiques

- Utilisation avec 120V AC seulement

Général

Numéro de catalogue	AAR10C120.
Couleur	
Série	- Double - Ultrasonique - Infrarouge passif
Style	Relais
Type	Accessoires
CUP	783585158747



Caractéristiques électriques

Tension Rating	120/277 VAC 24 VDC
Tension nominale Description	120/277V AC;24V DC

Documentation

[BIM - Lighting_Device-Relay-Hubbell_Wiring-AAR](#)
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - HMOSS Occupancy Motion Sensors](#)
[Spécifications - AAR10C120](#)
[Spécifications - AAR10C120](#)