

Interrupteurs et commandes d'éclairage, Variateur, Variateur rotatif, unipolaire, 1000W, beige

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [AR101](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, Variateur, Variateur
rotatif, unipolaire, 1000W, beige.



Performance

Environnement - Températures de fonctionnement - Max
Continu -75°C, Minimum- -40°C sans impact

Général

Numéro de catalogue	AR101
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Variateur à commande rotative
Nombre de pôles	Unipolaire
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Qualité architecturale
Style	Unipolaire
Type	Contrôle rotatif
CUP	783585224213

Dimensions

Poids	0.65 lb
-------	---------

Caractéristiques électriques

Tension Rating	120 VAC
Tension nominale Description	120 VAC
Puissance	1000 W

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
--------------------------	---------------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Page du catalogue - WDK D-21 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring AR101 Specification Sheet](#)
[Spécifications - AR101](#)

