

Kellems Wire Management, système étanche, tube non métallique PolyTuff® II, 3/8", 100 pieds, noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [B2038](#)

Kellems Wire Management, système étanche, tube non métallique PolyTuff® II, 3/8", 100 pieds, noir.



Caractéristiques

- Noyau en PVC avec parois ondulées collées à la gaine en PVC
- La construction non métallique élimine les problèmes de fatigue et de séparation du métal.
- S'adapte facilement aux torsions, virages, courbes, virages en épingle et aux lignes droites.

Performance

- Électrique - Tension nominale - 300 V maximum
- Environnement - Température de fonctionnement - 0°F à +140°F (-18°C à +60°C)

Général

Numéro de catalogue	B2038
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	nervuré
Type d'article	Produit standard
Capacité de charge	Extra flexible
Matériau	PVC rigide et flexible co-extrudé
Type	
CUP	783585333168

Dimensions

Longueur	100 pieds
Taille du commerce	3/8
Largeur	0,7 pouce

Caractéristiques électriques

Tension Rating	300 V
----------------	-------

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Certifié CSA• Reconnu par les UL
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	100
---------------------	-----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Safety Product Guide](#)
[Littérature - Safety Product Guide](#)
[Page du catalogue - WDK W-88 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK W-89 Catalog Page](#)
[Spécifications - B2038](#)
[Spécifications - B2038](#)
[Spécifications - Wiring B2038 Specification Sheet](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

