

Boîte rectangulaire en fonte, 2 groupes, profonde, entièrement réglable, couvercle en laiton

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [B4233](#)



Boîte de sol pour béton affleurant, 2 groupes, boîte rectangulaire en fonte, profonde, entièrement réglable, couvercle en laiton.

Caractéristiques

- Corrosion resistant for on-grade applications
- Leveling feet provide before pour adjustability
- Oversized threaded conduit access holes for low voltage
- Résistant à la corrosion pour les applications sur le sol
- Les pieds de nivellement permettent un ajustement avant la coulée
- Trous d'accès filetés surdimensionnés pour les conduits à basse tension.

Général

Application - A utiliser sur	Béton
Numéro de catalogue	B4233
Couleur	
La construction	Fer à repasser
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Illégal
Les Knockouts	6)3/4"
Matériau	Fonte
Méthode de montage	Coulé dans le béton
Nombre de gangs	2-Gang
Série	Rectangulaire affleurant - Série B24
Taille	3-Gang
Type	
CUP	783585102603

Dimensions

Dimensions	4.84 in x 8.06 in x 3.38 in
Hauteur	3.38 in
Longueur	4.84 in
Largeur	8.06 in

Chef d'orchestre

Entrée par câble	Depuis le sommet
------------------	------------------

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• UL/CSA • UL514
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[BIM - Electrical_Equipment-Floor_Box-Hubbell_Wiring-2_Gang-Rectangular_Cast_Iron-B4233](#)
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - B4233 AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_B4233_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Delivery Systems Product Guide](#)
[Spécifications - B4233](#)
[Spécifications - Wiring B4233 Specification Sheet](#)
[Spécifications - B4233](#)