

## Boîte rectangulaire en fonte, 2 groupes, profonde, entièrement réglable, dessus en aluminium

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [BA423341](#)



Boîtes de sol pour béton affleurant, 2 groupes, rectangulaires, en fonte, profondes, entièrement réglables, dessus en aluminium.

### Caractéristiques

- Boîte de sol rectangulaire en béton affleurant
- Deux groupes en fonte
- Profondeur de coulée minimale de 3,50 po
- Entièrement réglable

### Général

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Application - A utiliser sur | Béton                                           |
| Numéro de catalogue          | BA423341                                        |
| Couleur                      |                                                 |
| La construction              | Fer à repasser                                  |
| Indicateur RoHS de l'UE      | Contacter le fabricant                          |
| Type de finition             | Aluminium                                       |
| Les Knockouts                | 4)1", 2) 3/4"                                   |
| Matériau                     | Fonte                                           |
| Méthode de montage           | Coulé dans le béton                             |
| Nombre de gangs              | 2-Gang                                          |
| Série                        | Rectangulaire affleurant - Série B24            |
| Taille                       | 3-Gang                                          |
| Type                         | Boîte en fonte rectangulaire profonde 2 groupes |
| CUP                          | 783585544113                                    |

### Dimensions

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Dimensions | 4.84 in x 8.06 in x 3.38 in |
| Hauteur    | 3.38 in                     |
| Longueur   | 4.84 in                     |
| Largeur    | 8.06 in                     |

### Chef d'orchestre

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Entrée par câble | Depuis le sommet |
|------------------|------------------|

### Certifications et conformité

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Norme(s) industrielle(s) | <ul style="list-style-type: none"><li>• UL/CSA</li><li>• UL514</li></ul> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - BA423341 AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_BA423341\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD1437\\_INSTALLINST](#)  
[Spécifications - Wiring BA423341 Specification Sheet](#)  
[Spécifications - BA423341](#)