

CCPS2

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [CCPS2](#)

OPTISOK FO PULL GRIP, .25-.75".



Caractéristiques

- Le cône de nez en acier réduit les accrochages.
- Maille multi-tissée très résistante pour un maintien positif
- Maille très flexible pour suivre la trajectoire de traction du câble

Général

Résistance à la rupture approximative	40 livres
Numéro de catalogue	CCPS2
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Capacité de charge	40
Matériau	Non-métallique
Matériau - Matériel de montage	Non monté
Série	Fibre optique
Style	Poignées de traction
Type	
CUP	783585342115

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	0,250 in-0,750 in
Taille du câble	.250"-.750" (.635-1.905)
Spécification du câble	Fil de circuit répertorié UL

Logistique

Quantité de cartons	20
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Page du catalogue - WDK W-39 Catalog Page](#)
[Spécifications - CCPS2](#)
[Spécifications - Wiring CCPS2 Specification Sheet](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

