

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, entrée à bride, 50A, 125V/250V AC, mise à la terre 3 pôles 4 fils, non NEMA, borne à vis, acier

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [CS6375](#)

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, entrée à bride, 50A, 125V/250V AC, mise à la terre 3 pôles 4 fils, non NEMA, borne à vis, acier.



Caractéristiques

- Le boîtier métallique à brides offre une résistance et une protection maximales.
- L'intérieur en thermodurcissable offre une résistance supérieure à la chaleur

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - UL 94 VO
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum continu 75°C minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre massif ou toronné #10 AWG - #6 AWG uniquement

Général

Numéro de catalogue	CS6375
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Métallique• Métallique
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	
Type d'article	Entrée à simple bride
Matériau	Acier, zingué
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	3 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Type	
CUP	783585828206

Dimensions

Dimensions	2.17 in x 3.50 in x 2.62 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	2.62 in
Longueur	2.17 in
Poids	0.85 lb
Largeur	3.5 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	50 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Valeur nominale actuelle	50 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125/250 VAC
Tension nominale Description	125/250 VAC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#10 AWG à #6 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Certifié selon CSA C22.2 No.42• Homologué selon UL 498
--------------------------	---

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	810

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_CS6375_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - 50 Amp Twist-Lock® Devices](#)
[Littérature - Food Processing Guide](#)
[Littérature - Emergency Preparedness for Healthcare](#)
[Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1345_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK B-57 Catalog Page](#)
[Spécifications - CS6375](#)
[Spécifications - Wiring CS6375 Specification Sheet](#)
[Spécifications - CS6375](#)
[Vidéo - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)
[Vidéo - Twist-Lock Devices](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-CS6375-SPEC-FR | REV 7/2024