

## Dispositifs à lames droites, prises, Duplex, qualité décorative/commerciale/industrielle, 2 pôles 3 fils avec mise à la terre, 20A 125V, 5-20R, marron, paquet unique

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue DR20

Dispositifs à lame droite, prises, Duplex, qualité décorative/commerciale/industrielle, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 20A 125V, 5-20R, marron, paquet unique.



### Caractéristiques

- Design décoratif Aesthetic Style Line
- Face lisse
- Contacts à triple essuyage

### Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - UL 94 V-2
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum continu 75°C minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Identification du produit - Les cotes font partie intégrante de l'appareil.
- Mécanique - Logement des bornes - Conducteur toronné ou solide en cuivre #12-#10 AWG uniquement
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément aux normes UL 498 et CSA.

### Général

Numéro de catalogue	DR20
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Puissance - Maximum	1
Type d'article	Décorateur Duplex
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Grade de spécification commerciale
Style	Décorateur de lignes de style
Type	
CUP	783585127866

### Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,06 in x 1,29 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.29 in
Longueur	3.28 in
Poids	0.15 lb
Largeur	1.06 in

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	2500 W

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#12 AWG à #10 AWG

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifié selon CSA, C22.2, No. 42</li><li>• Fed. Spec. W-C-596</li><li>• Conforme à la norme NEMA® WD-6</li><li>• Répertoire UL selon UL498 Dossier No. E2186</li></ul>
Nema Rating	5-20R

## Logistique

Quantité de cartons 10  
Quantité de palettes 9000

## Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024  
Dessin technique - DR20 AutoCAD Drawing  
Dessins de vente - WDK\_DR20\_DRAWING\_PDF  
Garantie - Industrial & Commercial Products  
Littérature - Connexion 2.0 Zone Distribution System  
Manuels d'installation - WIRING\_PD1579\_INSTALLINST  
Page du catalogue - WDK A-31 Catalog Page  
Spécifications - Wiring DR20 Specification Sheet  
Spécifications - DR20



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
WDK\_CA-DR20-SPEC-FR | REV 7/2024