

## Boîte utilitaire pour rail DIN, unité complète - DDFT, avec contact auxiliaire, boîte pour rail DIN, DDFT 20A, gris

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [DRUBGFI20AC](#)

Boîte utilitaire pour rail DIN, unité complète - disjoncteur de fuite à la terre, avec contact auxiliaire, boîte pour rail DIN, disjoncteur de fuite à la terre 20A, gris.



### Caractéristiques

- Il fournit une alimentation électrique à n'importe quelle armoire de commande
- Contacts auxiliaires en option pour une capacité d'alimentation
- Des "kits" pré-câblés sont disponibles pour la personnalisation de l'utilisateur final.

### Général

Numéro de catalogue	DRUBGFI20AC
Couleur	
La construction	Moulé et fabriqué
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Puissance - Maximum	1
Type d'article	Unité complète
Les Knockouts	Aucun
Matériau - Matériel de montage	Montage vertical, montage sur rail DIN
Nombre de pôles	2 pôles
Type	Boîte et dispositif
CUP	783585108186

### Dimensions

Dimensions	5,62 pouces x 3,31 pouces x 2,54 pouces
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	2.54 in
Longueur	5.62 in
Largeur	3,31 pouces

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V

### Chef d'orchestre

Entrée par câble	Terminaux
Nombre de fils	3 fils

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Nema Rating	5-20R

### Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - DRUBGFI20AC AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_DRUBGFI20\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)  
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD1826\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK I-13 Catalog Page](#)  
[Spécifications - DRUBGFI20AC](#)  
[Spécifications - Wiring DRUBGFI20AC Specification Sheet](#)  
[Spécifications - DRUBGFI20AC](#)